



真空发生器

VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

产品代号: 532656

FESTO

带集成的电磁阀。标准型，真空度高，宽度24 mm, T形带插头连接件和开放式消声器。



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	2 mm
宽度尺寸	24 mm
设计, 消声器	打开
装配位置	任意
排放器特性	标准 高真空
手控装置	推
集成功能	电控开关阀 开放式消声器
设计结构	T-形
阀功能	2/2
最大吸气流量时的工作压力	2 bar
工作压力	2 ... 8 bar
最大真空度时的工作压力	3.5 bar
最大真空度	92 %
额定工作气压	6 bar
关于大气的最大吸气流量	98 l/min
标称工作压力下供气时间	0.24 s
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
电源消耗	1.2 W
持续通电率	100 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	0 ... 50 °C
额定工作压力时的噪音等级	63 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	215 g
电连接	插头
安装类型	带通孔 带附件
气动连接, 气口 1	QS-10
气动连接, 气口 3	开放式消声器
真空接口	QS-12
材料信息, 连接螺纹	锻造铝合金, 阳极氧化
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 壳体	PA-加强 POM-加强
材料信息, 消声器	锻造铝合金

特性	值
	POM PU 泡沫
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金
材料信息, 接头	黄铜 镀镍