


精细过滤器组合 LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

订货号: 532881

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 规格 | Maxi |
| 系列 | D |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 过滤等级 | 0.01 µm |
| 过滤效率 | 99.9999 % |
| 冷凝水排放装置 | 全自动 |
| 结构特点 | 纤维过滤器 |
| 最大冷凝容积 | 80 ml |
| 保护罩 | 金属保护罩 |
| 工作压力 | 1.5 bar...12 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 惰性气体 |
| 介质温度 | 1.5 °C...60 °C |
| 残余含油量 | 0.01 mg/m³ |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 2362 g |
| 安装方式 | 管式安装 带附件 |
| 气接口, 气口 1 | G3/4 |
| 气接口, 气口 2 | G3/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 过滤器材料 | 硼硅酸盐纤维 |
| 外壳材料 | 压铸锌 |
| 碗罩材料 | PC |