

精细过滤器滤芯

MS6-LFM-A

产品代号: 532909

FESTO

用于MS系列，过滤精度0.01 µm



技术参数

特性	值
尺寸	6
基于标准	ISO 12500-1 ISO 12500-3
系列	MS
过滤等级	0.01 µm
空气质量等级的最高标准流量	900 l/min
空气质量等级的最低标准流量	135 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [6:-:4] 惰性气体
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
进出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
分数效率(0.1 - 0.5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
MPPS 过滤器效率	99.95 %
残渣油的成分	0.01 mg/m ³