


电源插座

NTSD-WD-11

产品代号: 533119

FESTO

用于阀岛.



技术参数

特性	值
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
产品重量	34 g
电连接	4针 直角式插头插座 螺丝端子
工作电压范围 AC	≤ 250 V
许用的电流负载	16 A
电缆螺纹连接	Pg11
许用的电缆直径	5 ... 11 mm
端子截面	2.5 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 电气触片	铜合金 黄铜