


电子模块 VMPA1-FB-EMS-8

产品代号: 533360

FESTO

用于MPA-S型阀岛, 具有现场总线接口, 可控制8个电磁线圈, 标准型.



技术参数

特性	值
诊断	低电压阀
阀位的最大数量	4
电磁线圈的最大数量	8
负载电压时的内部电流消耗	3 mA
工作电压时的内部电流消耗	8 mA
每电磁线圈的额定启动电流	58 mA 最高达24 ms
电流下降时的额定电路	24 ms以后9 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS