

# 螺旋型塑料气管

## PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

产品代号: 533464

FESTO

弹性好, 纤维加强, 耐水解性能优异



### 技术参数

特性	值
工作长度	4.8 m
外径	9.5 mm
块长度	1.165 m
与流量相关的弯曲半径	50 mm
内径	6.4 mm
线圈直径	42 mm
绕线圈数	50
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 60 °C
产品重量	340 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
气动连接, 气口 2	阳螺纹 G1/4
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 87 +/-3
材料信息, 连接螺纹	黄铜 镀镍
材料信息, 弯曲保护	POM
材料信息, 气管	TPE-U(PU)