


电机单元 MTR-DCI-32

产品代号: 533736
将被停止供应的产品

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 - 个别值取决于你的配置。

特性	值
控制器操作模式	PWM-MOSFET 电源输出模块
齿轮箱类型	行星齿轮组
转子位置传感器	增量式编码器
旋转位置编码器测量原理	可选
防护功能	I _{DR} 监控 温度监控 电流监控 电源故障检测 拖拉错误监控 软件方式终端位置检测
温度监控	硅质绝对温度传感器 温度超载时机
最高速度	3,300 1/min
额定摆动速度	3,250 1/min
绝缘防护等级	F
额定马达功率	17.5 W
额定电压 DC	24 V
额定电机电流	0.73 A
参数配置接口	RS232 (9600 Baud)
峰值电流	2.1 A
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP54
环境温度	0 ... 50 °C
授权	C-Tick
安装类型	可选 具有螺纹的 夹紧
材料备注	含有PWIS 物质