

气源处理装置组合 MSB6N-1/2-FRC1:J5M1

订货号: 533979

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|----------------------|---|
| 规格 | 6 |
| 系列 | MS |
| 控制锁 | 集成有挂锁的旋转手柄 |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 过滤等级 | 40 µm |
| 冷凝水排放装置 | 手动旋转 |
| 结构特点 | 带压力表的过滤减压阀 标准比例油雾器 |
| 控制器功能 | 输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能 |
| 保护罩 | 塑料滤杯保护罩 |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表 |
| 工作压力 | 1.5 bar...20 bar |
| 压力调节范围 | 0.3 bar...7 bar |
| 标准标称流量 | 4800 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[-:4:-] 惰性气体 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:-] |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 1495 g |
| 安装方式 | 带附件 |
| 气接口, 气口 1 | 1/2 NPT |
| 气接口, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |