

# 过滤器

## LF-M7-D-5M-MICRO-B



产品代号: 534182

传统型 - 不用于新项目

FESTO

无螺纹连接板, 接头螺纹在在外壳上, 手动排水  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品,  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	3 cm <sup>3</sup>
工作压力	0 ... 10 bar
标准额定流量	280 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	44 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	M7
气动连接, 气口 2	M7
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 碗	PC