

气源处理单元

FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B

产品代号: 534190



传统型 - 不用于新项目

FESTO

不带螺纹连接板,带压力表,半自动排水。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品,
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	半自动
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
冷凝物最大容积	3 cm ³
过滤等级	5 μm
控制器功能	带第二排气通道
压力表	带压力表
工作压力	1 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
标准额定流量	170 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	113 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	M7
气动连接, 气口 2	M7
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 碗	PC