

球阀 VAPB-3/4-F-40-F03  
订货号: 534305

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	Rp3/4

特性	值
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F03
公称通径 DN	20
流向	可逆
标称压力 PN	40
差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩	6 Nm
10 bar 差压下的起步扭矩	5.1 Nm
基于标准	ISO 5211
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[:::-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	41 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	黄铜 镀镍
外壳物料编号	2.0402 CW617N
密封件材料	HNBR PTFE
滚珠材料	黄铜 镀硬铬
滚珠的物料编号	2.0402 CW617N
轴材料	黄铜
编号轴材料	2.0401 CW614N
产品重量	500 g
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力