


球阀

VAPB-1 1/4-F-40-F0405

产品代号: 534307

FESTO

黄铜, 公称通径1 1/4", 顶部法兰F0405, PN40.



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	Rp1 1/4
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F04 F05
额定直径 DN	32
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	40
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的启动扭矩	15 Nm
压差 1 MPa (10 bar, 145 psi)时的启动扭矩	11.9 Nm
基于标准	ISO 5211
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 ... 150 °C
流量 Kv	121 m3/h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
外壳的材料编号	2.0402 CW617N
材料信息, 密封	HNBR PTFE
材料信息, 球	黄铜 电镀层为硬铬
球体的材料编号	2.0402 CW617N
材料信息, 轴	黄铜
主轴的材料编号	2.0401 CW614N
产品重量	1,300 g
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响