


单向节流阀

GRLA-3/8-QS-10-RS-D

产品代号: 534343

FESTO

具有凸缘螺丝和锁紧螺母



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	QS-10
气动连接, 气口 2	G3/8
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的 具有外 (内) 螺纹
节流方向上的标准额定流量	900 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	540 ... 975 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
海事分类	看证书
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.2 ... 10 bar
流量控制方向上的标准流量 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,400 l/min
止回方向上的标准流量 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1160 ... 1620 l/min
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	10 Nm
产品重量	72 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 滚花头	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 调节螺钉	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 摆动接头	牙铸锌