

底座 CDSV5.0-AS-1/8

订货号: 534434

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	1
标称工作电压 DC	24 V
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
声压级	75 dB(A)
防护等级	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	690 g
电气接口	电缆
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装
通风接口	M5
先导排气口 82/84	M5
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
气接口, 气口 4	G1/8
气接口, 气口 5	G1/8
材料说明	RoHS 合规