

限位开关附件 DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

订货号: 534474

FESTO



数据表

特性	值
许用的电缆直径	7 mm...13 mm
基于标准	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
安装位置	可选
短路电流额定值	否
开关元件功能	转换开关
反极性保护	否
测量原理	机械式/电控式
开关位置指示器	是
工作电压范围 AC	4 V...250 V
工作电压范围 DC	4 V...250 V
内部电流消耗, 工作电压	1 mA...5000 A
绝缘电压	250 V
最大输出电流	5000 mA
最小负载电流	4 V/DC 时 1 mA
抗电涌性	2.5 kV
污染等级	3
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-20 °C...70 °C
电气接口	螺纹端子
电缆接头	M20x1.5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳盖子材料	PC
外壳插座的材料	ABS+PC
控制台材料	ABS+PC