

限位开关附件 DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

订货号: 534475

FESTO



数据表

特性	值
许用的电缆直径	7 mm...13 mm
基于标准	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
安装位置	可选
短路电流额定值	脉冲式
开关元件功能	常开触点
反极性保护	适用于所有电气连接
测量原理	电感式
开关位置指示器	是
工作电压范围 DC	10 V...30 V
内部电流消耗, 工作电压	0 mA...100 mA
绝缘电压	50 V
最大输出电流	100 mA
开关输出	PNP
抗电涌性	0.5 kV
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP67
环境温度	-20 °C...70 °C
电气接口	螺纹端子
电缆接头	M20x1.5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳盖子材料	PC
外壳插座的材料	ABS+PC
控制台材料	ABS+PC