


# 限位开关附件 DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

产品代号: 534476  
将被停止供应的产品

FESTO

用于装配面符合VDI/VDE 3845标准的摆动驱动器  
将停止供货的产品，  
供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
许用的电缆直径	7 ... 13 mm
基于标准	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	圆形
装配位置	任意
短路强度	否
切换元件功能	常闭触点
极性容错保护	否
测量原则	电感式
切换位置指示器	是
绝缘电压	25 V
最大输入功率	34 mW
最大输入电压	16 V
最大输入电流	25 mA
额定工作电压 DC	8 V
开关输出	NAMUR
电泳强度	0.5 kV
污染等级	3
ATEX 类气体	II 2G X
EU以外的防爆认证	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
防护等级	IP67
环境温度	-20 ... 70 °C
小时的故障概率 [1/h].	1.07E-07
PFD (要求时失效概率)	4.69E-04
开关电流被削弱	<= 1 mA
开关电流未被削弱	>= 3 mA
电连接	螺丝端子
电缆螺纹连接	M20x1,5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳盖	PC
材料信息, 外壳插座	ABS+PC
材料信息, 控制台	ABS+PC