


插头

FBS-RJ45-8-GS

产品代号: 534494

FESTO

用于CPX-FEC-... 功能模块



技术参数

特性	值
宽度	33 mm
高度	41 mm
长度	20 mm
产品重量	15 g
以太网电缆规格	型号: CAT 5 单根缆芯直径: 0.89 到 0.99 mm AWG 24-26, 精细编织
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压(PELV)
许用的电缆直径	4 ... 5.4 mm
防护等级	IP65 IP67 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 60 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 90 % 非冷凝
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 密封	NBR