


插头

FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

产品代号: 534497

FESTO

用于CPX-FEC-... 功能模块



技术参数

特性	值
宽度	20 mm
高度	62 mm
长度	61 mm
产品重量	60 g
现场总线接口	1x9 笼式夹紧端子
许用的电缆直径	5 ... 10 mm
防护等级	IP65 IP67 装配以后的状态 to IEC 60529
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 联合螺母	黄铜
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 密封	NBR