

# 气路板模块

## CPX-AB-2-M12-RK-IB


产品代号: 534505  
将被停止供应的产品

FESTO

只可与CPX-FB6一起组合使用。

将停止供货的产品，

供货至2027。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
协议	Interbus
外形尺寸W x L x H	48 mm x 85 mm x 24 mm
产品重量	140 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
直接和间接接触保护	具有安全断开功能的保护性超低电压(PELV)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA-加强
现场总线接口	2 ea. M12 x 1, B 编码