



单向节流阀

GR-QB-1/4-U

产品代号: 534682

FESTO

该型号产品适用于真空.



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	QB-1/4
气动连接, 气口 2	QB-1/4
驱动类型	手动
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	线路安装 带通孔 可选
节流方向上的标准额定流量	4.7 cfm
单向节流方向上的标准额定流量	5 ... 5.5 cfm
工作压力	-13.8 ... 116 Psi
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
装配位置	任意
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7.8 cfm
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10.6 ... 10.7 cfm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	32 ... 140 °F
产品重量	1 oz
材料信息, 螺纹塞	黄铜 镀镍
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 释放环	POM
材料信息, 滚花头	黄铜 镀镍
材料信息, 调节螺钉	黄铜 镀镍