

过滤器 MS12-LF

订货号: 535023

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
工作压力	0.8 bar...20 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[-:9:-] 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:9:-] 惰性气体
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	要么： 管式安装 带附件
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金