

过滤减压阀 MS12N-LFR

产品代号: 535025

FESTO

带 NPT 螺纹

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄，带锁定 集成有锁定装置的旋转手柄 带附件，可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	过滤减压阀 带压力表
压力表	带压力表
最大压力迟滞	0.4 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息，壳体	压铸铝
材料信息，碗	锻造铝合金