

活性炭过滤器 MS12-LFX

订货号: 535043

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	活性炭过滤器
工作压力	0 bar...20 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
进出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m ³
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	要么: 管式安装 带附件
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	活性炭
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金