


精细过滤器 MS12N-LFM

产品代号: 535045

FESTO

带 NPT 螺纹



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
系列	MS
尺寸	12
设计结构	纤维过滤器
工作压力	0.8 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS