


活性炭过滤器 MS12N-LFX

产品代号: 535046

FESTO

带 NPT 螺纹



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 系列 | MS |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 活性炭过滤器 |
| 工作压力 | 0 ... 20 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| 介质温度 | 5 ... 30 °C |
| 残渣油的成分 | 0.003 mg/m ³ |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，过滤器 | 活性炭 |
| 材料信息，壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息，碗 | 锻造铝合金 |