

塑料气管

PUN-E-6x0,8-SI

产品代号: 535321

FESTO

适合于和QS 快插接头一起使用，弹性好，耐水解，微观结构稳定，不可用于食品加工行业。

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



技术参数

特性	值
外径	6 mm
与流量相关的弯曲半径	45 mm
内径	4.4 mm
最小弯曲半径	15 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-35 ... 50 °C
产品质量视长度而定	0.018 kg/m
颜色	银
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	TPE-U(PU)