


传感器导轨 HGP-SL10-20

订货号: 535584

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
安装位置	可选
结构特点	传感器导轨
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规
粘合剂材料	建筑胶