

# 过滤器

## MS4N-LF-1/8-EUM

产品代号: 535676

FESTO

40 μm 过滤精度, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置,  
气流方向: 从左到右.



### 技术参数

| 特性         | 值                                    |
|------------|--------------------------------------|
| 尺寸         | 4                                    |
| 系列         | MS                                   |
| 装配位置       | 垂直 +/- 5°                            |
| 过滤等级       | 40 μm                                |
| 冷凝水排放      | 手动旋转                                 |
| 设计结构       | 具有离心式分离器的烧结滤芯                        |
| 冷凝物最大容积    | 25 ml                                |
| 杯罩保护       | 具有集成的金属外壳                            |
| 工作压力       | 0 ... 14 bar                         |
| 标准额定流量     | 1,100 l/min                          |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 - 中等腐蚀影响                           |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 储藏温度       | -10 ... 60 °C                        |
| 食品安全       | 参见补充材料信息                             |
| 输出空气的纯净度   | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4]         |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                        |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                        |
| 产品重量       | 349 g                                |
| 安装类型       | 线路安装<br>带附件<br>可选                    |
| 气动连接, 气口 1 | 1/8 NPT                              |
| 气动连接, 气口 2 | 1/8 NPT                              |
| 材料备注       | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 连接板  | 压铸铝                                  |
| 材料信息, 密封   | NBR                                  |
| 材料信息, 过滤器  | PE                                   |
| 材料信息, 壳体   | 压铸铝                                  |
| 材料信息, 碗    | 压铸铝<br>锻造铝合金                         |
| 材料信息, 屏幕   | PA                                   |
| 材料信息, 分离板  | POM                                  |