


# 油雾器 MS4N-LOE-1/4-U

订货号: 535798

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	36 cm <sup>3</sup>
保护罩	集成金属滤杯
工作压力	1 bar...12 bar
油雾器功能的最小流量	40 l/min
标准标称流量	2200 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
油粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	354 g
安装方式	要么: 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	压铸铝 精制铝合金
屏幕材料	PA