

# 阀岛


## CPA10-ASI-VI

产品代号: 535847

FESTO

网格尺寸10 mm  
如果需要订货，先启动阀岛配置器

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



典型表现

## 技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
阀功能	2x3/2 常开/常闭, 单电控 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	300 l/min
工作压力	-0.9 ... 10 bar
电连接	AS-Interface
阀位的最大数量	8
压力区的最大数目	4
环境温度	-5 ... 50 °C
宽度	10 mm
防护等级	IP65
宽度尺寸	10 mm
驱动类型	电气的
阀岛型号	12
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
切换位置指示器	LED
先导压力	3 ... 8 bar
额定工作电压 DC	24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C