



# 活性炭过滤器 MS4-LFX-1/8-R

产品代号: 536707

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从左到右.



## 技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器
杯罩保护	塑料防护装置
工作压力	0 ... 14 bar
空气质量等级的最高标准流量	360 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m <sup>3</sup>
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	190 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
过滤器的材料信息	活性炭
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC