


精细过滤器

MS4-LFM-1/8-BRM-DA

产品代号: 536817

FESTO

1 衿 过滤器, 塑料过滤杯加上塑料保护罩, 手动排水装置, 带差压指示器, 气流方向从左到右.



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	1 µm
过滤器功效	99.99 %
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	纤维过滤器
冷凝物最大容积	19 cm ³
杯罩保护	塑料防护装置
差压显示	视觉指示器
工作压力	0 ... 14 bar
空气质量等级的最高标准流量	360 l/min
空气质量等级的最低标准流量	54 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [2:7:3]
介质温度	-10 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m ³
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	190 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC