

精细过滤器 MS6N-LFM-1/2-BRV-DA-Z

订货号: 536862

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	6
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	全自动
工作压力	2 bar...12 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
洁净空气等级的最大标准流量	950 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	140 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	38 cm ³
保护罩	塑料滤杯保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
残余含油量	0.5 mg/m ³
差压显示器	画面显示
安装方式	要么: 管式安装 带附件
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	1/2 NPT
气接口, 气口 2	1/2 NPT
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维

特性	值
碗罩材料	PC
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规
产品重量	600 g