

单向节流阀

GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

产品代号: 537073

FESTO

具有凸缘螺丝和锁紧螺母, 流量大



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	QS-8
气动连接, 气口 2	G1/8
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的 具有外 (内) 螺纹
节流方向上的标准额定流量	475 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	325 ... 500 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
授权	Germanischer Lloyd
装配位置	任何
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	720 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
储藏温度	-10 ... 40 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	5 Nm
产品重量	40 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
材料信息, 中空螺栓	锻造铝合金 阳极氧化处理
释放环的材料数据	POM
材料信息, 凸缘头	锻造铝合金 阳极氧化处理
调节螺钉的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀
摆动接头的材料数据	牙铸锌