


底座组件 MS12-AQU

产品代号: 537140

FESTO

从 MS 系列, 带 NPT 螺纹。



技术参数

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	任意
工作介质	空气质量等级5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1标准
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,300 g
气动连接, 气口 1	1 1/4 NPT
气动连接, 气口 2	1 1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 密封	NBR