


过滤器

MS12-LF-G-EUV

产品代号: 537151

FESTO

40 µm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	全自动 手控装置，按钮方式
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	400 cm ³
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	2 ... 12 bar
标准额定流量	12,500 ... 16,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	5 ... 60 °C
输出空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
使用寿命特征值	>= 1,000 std
产品重量	7,000 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接, 气口 1	内置的
气动连接, 气口 2	内置的
材料信息, 盖子	PA
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	烧结铜
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PC