


精细过滤器

MS12-LFM-G-BUV

产品代号: 537153

FESTO

1 μm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从左到右。



技术参数

特性	值
系列	MS
尺寸	12
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	1 μm
冷凝水排放	全自动 手控装置，按钮方式
工作压力	2 ... 12 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
过滤器功效	99.99 %
冷凝物最大容积	400 cm ³
杯罩保护	具有集成的金属外壳
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
装配位置	垂直 +/- 5°
材料信息，壳体	压铸铝
材料信息，盖子	PA
材料信息，过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息，碗	锻造铝合金
材料信息，屏幕	PC
材料信息，密封	NBR
材料备注	符合 RoHS
产品重量	7,000 g