


法兰安装 FNC-20

产品代号: 537247

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20
基于标准	ISO 21287
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	141 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀