


电磁阀

VUVB-S-B42-ZD-Q8-1C1

产品代号: 537498

FESTO

用于连接板或端子条,带电磁线圈和手动优先,不带插座。
该型号产品适用于真空。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 4/2 双稳 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 阀规格 | 20 mm |
| 标准额定流量 | 800 l/min |
| 工作压力 | -0.9 ... 8 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定尺寸 | 7 mm |
| 排气功能 | 不可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 位置锁定 推 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 先导气源 | 外置的 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 先导压力 | 2 ... 8 bar |
| 反向切换时间 | 20 ms |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 1.5 W |
| 电泳强度 | 0.8 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 许用压力波动 | +/- 10 % |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 储藏温度 | -20 ... 40 °C |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 最大紧固扭矩, 阀安装 | 2 Nm |
| 产品重量 | 220 g |
| 电连接 | 插头 符合EN 175301-803标准 C型 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 先导气口12/14 | 底座 |
| 先导排气口84 | 非管道式 |
| 气动连接, 气口 1 | 底座 |
| 气动连接, 气口 2 | QS-8 |
| 气动连接, 气口 3 | 底座 |
| 气动连接, 气口 4 | QS-8 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |

| 特性 | 值 |
|-----------|--------------------|
| 密封件的材料信息 | FPM HNBR NBR |
| 外壳的材料信息 | PA-加强 |
| 材料信息，活塞卷轴 | 锻造铝合金 |