

# 空位堵头 QSPC18

产品代号: 537533

FESTO

用于封闭阀或盖板上的接口



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
容器尺寸	10
整个温度范围内的工作压力	0.9 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	5 g
气动连接, 气口 1	卡盒18 mm
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 封堵头	加强型 PA
材料信息, 隔离部件	钢
材料信息, O型圈	NBR