



# 过滤减压阀

## LFR-1/4-DB-7-O-MINI

产品代号: 537647  
 将被停止供应的产品

FESTO

输出压力 最大 7 bar, 不带压力表, 40 μm 的过滤等级。  
 将停止供货的产品，  
 供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
宽度	44 mm
系列	DB
驱动器锁	旋转手柄，带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	精密减压阀，不带压力表
控制器功能	带第二排气通道 具有回流
压力表	准备用于 G1/8
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量	>= 1,200 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	200 g
安装类型	线路安装 带通孔 带安装支架 可选
压力表接口	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 旋转手柄	POM
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 碗	PC