



过滤减压阀

LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

产品代号: 537649

FESTO

输出压力 最大 7 bar, 不带压力表, 40 μm 的过滤等级.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 宽度 | 44 mm |
| 系列 | DB |
| 驱动器锁 | 旋转手柄, 带锁定 |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 40 μm |
| 冷凝水排放 | 半自动 |
| 设计结构 | 精密减压阀, 不带压力表 |
| 控制器功能 | 带第二排气通道 具有回流 |
| 压力表 | 准备用于 G1/8 |
| 工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
| 压力控制范围 | 0.5 ... 7 bar |
| 最大压力迟滞 | 0.5 bar |
| 标准额定流量 | >= 700 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |
| 出口的空气纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 200 g |
| 安装类型 | 可选 线路安装 带通孔 带安装支架 |
| 压力表接口 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 材料信息, 旋转手柄 | POM |
| 过滤器的材料信息 | PE |
| 外壳的材料信息 | PA-加强 |
| 杯罩的材料信息 | PC |