



气源处理单元

FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

产品代号: 537659

FESTO

过滤器/减压阀/油雾器组合, 最高输出压力 7 bar, 5 袂 过滤器.
带压力表和直接控制式减压阀.



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
宽度	88 mm
系列	DB
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀/油雾器
过滤等级	5 µm
控制器功能	带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	1.5 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量	>= 400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体
许用的油	Festo 专用油, 1升容器装 订货代码: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 40癩时的粘度范围 32mm²s ISO class VG 32 符合ISO 3448
耐腐蚀等级 CRC	1
输出口的空气纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性气体
介质温度	-5 ... 50 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	300 g
安装类型	可选 线路安装 带通孔 带安装支架
压力表接口	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
密封件的材料信息	NBR
材料信息, 旋转手柄	POM
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	PA-加强
杯罩的材料信息	PC