


# 控制线路

## KES-MC-1-SUB-9-10

产品代号: 537925  
 将被停止供应的产品

适用于 MTR-DCI-...

FESTO



### 技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	9
电气接口 1, 占用的针脚/导线	9
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	10
电气接口 2, 占用的针脚/导线	9
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
电缆长度	10 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 28 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 51 mm
电缆直径	6.8 mm
电缆结构	10x0,14 已屏蔽
导体的额定截面	0.14 mm <sup>2</sup>
导线末端	多针端子
防护等级	IP54
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	0 ... 50 °C
材料备注	含有PWIS 物质
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响