



现场总线适配器 FBA-PB-SUB-9-3XM12

产品代号: 537934
将被停止供应的产品

FESTO

用于连接至 PROFIBUS。



技术参数

特性	值
协议	PROFIBUS
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	9
电气接口 1, 占用的针脚/导线	7
电气接口 1, 安装方式	2 个螺丝 4-40 UNC
电气接口 2, 功能	控制器侧 输入总线接口 (A), 输出总线接口 (B), 电源总线 (C)
电气接口 2, 设计	rund (A), (B), (C)
电气接口 2, 接口类型	插头 (A), 插座 (B), 插头 (C)
电气接口 2, 电缆输出	直的 (A), (B), (C)
电气接口 2, 接口技术	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
额定工作电压 DC	24 V
电缆长度	0.11 m
电缆直径	6 mm
电缆结构	7x0,14 已屏蔽
导体的额定截面	0.14 mm ²
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
材料备注	含有PWIS 物质
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
Material cable sheath	TPE-U(PUR)