


# 电子模块

## VMPA2-MPM-EMM-2

产品代号: 537985

FESTO

用于MPA-S型阀岛, 具有模块化多针插头连接, 可控制2个电磁线圈.



### 技术参数

特性	值
阀位的最大数量	2
电磁线圈的最大数量	2
每电磁线圈的额定启动电流	100 mA 最高达30 ms
电流下降时的额定电路	30 ms后20 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS