


电子模块

VMPA1-MPM-EMM-4

产品代号: 537987

FESTO

用于MPA-S型阀岛, 具有模块化多针插头连接, 可控制4个电磁线圈.



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	4
电磁线圈的最大数量	4
每电磁线圈的额定启动电流	80 mA 最高达25 ms
电流下降时的额定电路	25 ms后25 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS