


连接电缆

NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

产品代号: 538227

FESTO

用于通过多针接口连接到VTUB阀岛上, 带Sub-D插头, 25-针.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------|
| 安装类型 | 4-40 UNC-2B |
| 产品重量 | 1,750 g |
| 电接口 1 | 插座 sub-D, 25针 |
| 电接口 2 | 开放末端, 25线 |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 电缆长度 | 10 m |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆的最小弯折半径 | 105 mm |
| 电缆直径 | 10.5 mm |
| 电缆结构 | 20x0,25+5x0,34 |
| 防护等级 | IP65 IP67 装配以后的状态 |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 50 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | PVC |
| 材料信息, 壳体 | PBT |
| 材料信息, 联合螺母 | PA |
| 材料信息, 密封 | TPE-O |