



夹紧单元
KEC-25-S
产品代号: 538244

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
夹紧的类型以及动作的方向	位于两端 由弹簧夹紧, 由压缩空气释放
安全功能	停止直线运动
性能等级 (PL)	Kat. 1, PLc
工作压力	3.8 ... 8 bar
测试压力的最高允许值	10 bar
最小释放压力	3.8 bar
需要被夹取的圆形材料	25 mm
授权	IFA
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 机器设备指导原则
认证签发部门	IFA 0404021
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
静态保持力	8,000 N
产品重量	15,600 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹 带附件
释放连接, 夹紧单元	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 弹簧	高合金钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 夹爪	工具用钢
材料信息, 活塞	锻造铝合金